


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-870-1-010-X-001
Код заказа: BAE00W4

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных



Basic features

Применение	для носителей данных Ø ≥ 20 мм
Принцип действия	Компактный программатор
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Клавиатура	55 буквенно-цифровых кнопки
------------	-----------------------------

Electrical data

Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
--------------------------------------	--

Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-870-1-010-X-001
Код заказа: BAE00W4

BALLUFF

Remarks

Включая Bluetooth

Включая модуль WLAN

Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой $\varnothing \geq 20$ мм.

Принадлежности в комплекте поставки: для подключения к: X1 = сетевой адаптер/зарядное устройство стилус

Только для носителей данных стандарта ISO 15693.

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, заказываемые отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.

BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM MD-XA-001-0001