

Interface

Переключающий выход NPN Замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал PA
Материал корпуса Высококачественная сталь (1.4404)
Материал оболочки PUR

Mechanical data

Крепление Винт M3
Размеры 20 x 32 x 9 mm

Optical features

Вид излучения СД красного света
Посторонний свет, макс. 5000 Lux
Принцип действия, оптич. Однонаправленный световой затвор
Самая маленькая деталь, типов. 0,4 мм при 1 м. R0 = 2 м
Функция переключения, оптич. срабатывание при затемнении

Range/Distance

Дальность действия 0...2,2 м
Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 10 %
Условное расстояние переключения 2.2 м
sn

Remarks


Комплекующие заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



Opto Symbols

