




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) см. соответственно головку записи/считывания



Basic features

Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Стандарты	EPCglobal™ класс 1, покол. 2 ISO 18000-6C
Форма антенны	Диполь

Electrical data

Длительность хранения данных/лет	≥ 50
Поляризация	линейная
Предпочтительная область использования	860...960 MHz
Рабочая частота	860...960 MHz
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 55 °C: 100 000

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Самоклеющаяся этикетка Поставка в рулоне Хранение и обработка Следовать указанию в соответствии с документом № 888603
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Defective labels are marked with a rectangular or dot-shaped black mark. The marking is applied to the label, not to the liner!

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	512 Bit
Память EPC, чтение/запись	128 Bit
Память TID, только для считывания	96 Bit
Тип памяти	EEPROM

Material

Материал корпуса	Бумага
------------------	--------

Mechanical data

Размеры	54 x 34 mm
Снаряженная масса	0.50 g
Установка	без металла (свободная зона)