




1) Опорная кромка



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	Особый выключатель Особое подключение без подключения защитного провода
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.0 mm
Длина кабеля L	0.3 m
Количество проводников	2
Сечение проводника	1.0 mm ²
Тип разъема	Cable, 0.30 m, PVC

Electrical data

Класс защиты	III
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал оболочки	PVC

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механический
Направление приближения	произвольно
Установка	произвольно
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: шар


Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagrams (Schematic)



ACHTUNG: Kein Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)