




1) Не входит в комплект поставки, 2) неиспользуемая область, 3) Номинальная длина = измеряемая длина, 4) Контактная поверхность, 10) Нулевая точка, 11) Монтажная длина



Basic features

Взрывозащита: маркировка	ATEX: II 1/2 G Ex db IIB + H2 T6 Ga/Gb -40 °C < Ta < +60 °C IECEX: Ex d IIB + H2 T6 Ga/Gb -40 °C < Ta < +60 °C KC: Ex d IIB + H2 T6 ATEX: II 1/2 G Ex db IIB + H2 T6 Ga/Gb -40 °C < Ta < +60 °C IECEX: Ex d IIB + H2 T6 Ga/Gb -40 °C < Ta < +60 °C KC: Ex d IIB + H2 T6 PESO: Ex d IIB + H2 T6 Ga/Gb
Датчик положения, количество (заводская настройка)	1
Датчик положения, количество, макс.	1
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ IECEX KC PESO WEEE
С поплавком	нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...6.7 mm
Длина кабеля L	50 m, использование во взрывоопасных зонах допускается только с жесткой прокладкой кабелей
Защита от переплюсовки	Ub до 28 V
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Разъем	Кабель, 50.00 m, PUR
Разъем, исполнение	радиальный

Electrical data

Выходной сигнал регулир.	нет
Защита от сверхвысокого напряжения	Ub до 28 V
Пиковый ток включения	≤ 3 A / 0.5 ms
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус)	500 V DC
Рабочее напряжение Ub	20...26 VDC
Разделение потенциалов	нет
Сигнал сбоя Ia нарастающий	≤ 4 mA

Магнитострикционные датчики
BTL5-E10-M0150-B-DEXA-K50
Код заказа: BTL28CK

BALLUFF

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение	Промышленная сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка	100 g, 2 ms
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 g, 6 ms
EN 60068-2-6, вибрация	12 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2, ESD	Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи	Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка	Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения	Четкость 2
EN 61000-4-6, высокочастотные поля	Четкость 3
EN 61000-4-8, магнитные поля	Четкость 4
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %, без конденсации
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...90 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...90 °C
Температура окружающей среды	-40...60 °C
Температура хранения	-40...100 °C
Температурный коэффициент, типов.	≤ 35 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Functional safety

MTTF (40°C)	56 a
-------------	------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
------------------	------------------------

Material

Кабель, невоспламеняемый	IEC 60332-1
Материал защитной трубы	Высококачественная сталь (1.4571)
Материал кольца круглого сечения	FKM
Материал крышки	Высококачественная сталь (1.4301)
	Высококачественная сталь (1.4305)
	Высококачественная сталь (1.4571)
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал фланца	Высококачественная сталь (1.4404)
	Высококачественная сталь (1.4429)
	Высококачественная сталь (1.4435)
	Высококачественная сталь (1.4571)

Mechanical data

Диаметр корпуса	60 mm
Защитная труба, диаметр	10.2 mm
Крепление	Резьбовой фланец M18x1,5
Макс. момент затяжки	50 Nm
Монтажная длина от контактной поверхности	249 mm
Нулевая точка	30.0 mm
Прочность на сжатие, макс.	350 bar

Range/Distance

Воспроизводимость	≤4 µm
Измер. длина	150 mm
Отклонение от линейности, макс.	±100 µm
Разрешение	≤ 0,2 мкА
Скорость измерения в зависимости от длины	1 кГц, стандарт
Точность воспроизведения	± 0,2 мкА

Wiring Diagrams (Schematic)

colour	
YE	4...20 mA
GY	GND output
PK	NC
GN	NC
BU	GND
BN	+24 V DC
WH	NC