




Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7
Принцип действия	Индуктивный датчик расстояния
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	Индикация юстировки

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 3-конт., A-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Класс защиты	II
Наклон U	1.25 V/mm
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Предельная частота – 3 дБ	500 Hz
Рабочее напряжение Ub	15...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Сопротивление нагрузки RL, мин.	2000 Ohm
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	10 mA

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 g _n , 11 мс см. примечания
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	325 a
-------------	-------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 V
Выходная характеристика	падает при приближении
Выходное напряжение при Si, макс.	10 V
Выходное напряжение при Si, мин.	0 V
Выходное напряжение при Se	5 V

Индуктивные датчики
BAW M30ME-UAC10B-S04G
Код заказа: BAW002W

BALLUFF

Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	Латунь, никелир.

Mechanical data

Длина крепления	30.0 mm
Момент затяжки	70 Нм
Размеры	Ø 30 x 44.5 mm
Типоразмер	M30x1,5
Установка	возможность установки заподлицо

Range/Distance

Диапазон измерения	2...10 mm
Диапазон линейности SI	2...10 mm
Отклонение от линейности, макс.	±240 µm
Повторяемость по BWN	±10 µm
Расчетное расстояние Se	6.00 mm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±5.0 %

Remarks


При использовании в зажиме-держателе Balluff величина U_a может уменьшиться на макс. 10 %
Со штекерным разъемом, напр. BKS-S 20-... общая длина = длина выключателя +18 мм.
Удар: полусинус, 30 gn, 11 мс, количество: 3х12, длит. удар. нагрузка, полусинус, 100 gn, 2 мс, количество: 3х8000.
Значения в пересчете на осевое приближение St 37. Для других материалов применяются поправочные коэффициенты.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



Technical Drawings

