




Basic features

Принцип действия	Датчик температуры
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
--------	---

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	500 г
Степень защиты	IP66, IP67
Температура окружающей среды	-40...100 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Interface

Аналоговый выход	Аналог., резистор
------------------	-------------------

Material

Материал технологического соединения	Высококачественная сталь (1.4305)
--------------------------------------	-----------------------------------


Mechanical data

Вес	30 g
Диаметр контактного щупа	6 mm
Макс. момент затяжки	30 Nm
Монтажная длина от контактной поверхности	25 mm
Прочность на сжатие, макс.	50 bar
Технологическое соединение	NPT 1/4" наружная

Range/Distance

Диапазон измерения	-50...150 °C
Измерительный элемент	Pt1000
Порог срабатывания по IEC 60751	T05 < 2.5 s T09 < 6.5 s
Предельное отклонение измерительного элемента по IEC 60751	Класс B ± (0,3 °C + 0,005 Itl)

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

