




1) Лимб, 2) Кожух, 3) Опорная кромка, 4) Шарнир, 5) Призматическая шпонка, 6) Правый привод



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical data

Кабельные вводы, количество	8 Резьбовых выхода M25
Контроль частоты вращения	нет
Макс. частота вращения	160 1/min

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5...80 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 миллион циклов переключения
Сертификат BG	да

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Контроль направления вращения	нет
Кулачковые кольца, фиксируемые	да
Мин. крутящий момент	3.5 Nm
Сечение в месте соединения	1.5 mm ²
Тип привода	справа

Range/Distance

Угол открытия, мин.	15°
---------------------	-----

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 85

