




1) Расстояние до отверстия, крепление



Basic features

Принцип действия	Антенна
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE IECEx WEEE
Форма антенны	Квадрат

Electrical connection

Разъем	Штекер
--------	--------

Electrical data

Коэффициент усиления антенны	-26.3 dBi
Рабочая частота	13,56 МГц
Сопротивление антенны	50 Ohm

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20...40 °C
Температура хранения	-20...40 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	2010 а
-------------	--------

Material

Материал корпуса	PE, GF
------------------	--------

Mechanical data

Размеры	340.5 x 91 x 340.5 mm
Снаряженная масса	3800 g
Установка	без металла (свободная зона)

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-372-000-A01-SA2
Код заказа: BIS017Z

BALLUFF

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Содержит антенну BIS M-372-000-A01 и кабель BIS M-500-ПВХ-07-A01/02

Используется только в сочетании с BIS M-62х или BIS VM-920.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.