



Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
 Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.00 mm
 Зажимная система Разжимной зажим
 Использование при наличии планки с упором BNL 5307-160-...
 BNL 5307-120-...
 BNL 5304-160-...
 BNL 5304-120-...

Механические комплектующие
BEN 516-14-280
Код заказа: BEN0016

| | |
|--------------------------------|--------|
| Использование при наличии | 12 mm |
| расстояния между точками | 16 mm |
| переключения | |
| Рабочая поверхность контактов, | 280 mm |
| длина (L) | |

BALLUFF

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Рабочая поверхность контактов, | 10.00 mm |
| ширина | |
| Расстояние между ножками | 6.00 mm |
| Форма ножки для | U-образный паз |