




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки, 3) см. таблицу Головка S/L



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE Ecolab
Форма антенны	Квадрат

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	для 16 байт: 0,03 с Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Структура памяти	28 × 4 bits
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Степень защиты согласно DIN 40050	IPx9K
Температура временного хранения	-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	112 Byte
Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693
Серийный номер UID, только для считывания	8 Byte
Тип памяти	EEPROM

Material

Материал корпуса	PPS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Снаряженная масса	32.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-135-03/L-HT-SA10
Код заказа: BIS018M

BALLUFF

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Указание температуры хранения, 1000 ч или 1500 циклов по 30, мин.