


BALLUFF



CE  US LISTED EAC 

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Интерфейс 01	RS485
--------------	-------

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-620-067-A01-04-S92
Код заказа: BIS00ZL

BALLUFF

Material

Материал корпуса Алюминий


Mechanical data

Размеры 112 x 48 x 137 mm
Снаряженная масса 550.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.

Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки

2) Штекер 5-конт./ функция