


BALLUFF



CE  US LISTED EAC 

Разм.1,конт.А
Блок обработки результатов
Европа
United Kingdom (UKCA)
США
СЕ
cULus
Е~
WEEE

Гнезда разъема	RCA-Гнездо
Разъем (COM 1)	X1 (Profibus IN): M12x1-Штекер, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (COM 2)	X2 (Profibus OUT): M12x1- Гнездо, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X3: M12x1-Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4 (RS232): M12x1-Штекер, 8-конт.

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение U_b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой

Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Mechanical data

Размеры	112 x 48 x 164 mm
Снаряженная масса	560.00 g

Remarks

Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings

