




Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Модуль связи
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE FCC (Radio) E~ WEEE

Display/Operation

Индикация функций	Питание (ВКЛ), СД зеленый Ошибка, СД красный Ethernet, СД желтый Подсеть 16 шина, СД желтый
-------------------	--

Electrical connection

Гнезда разъема	X1 (подсеть 16/RS485/подача питания): M12x1-Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Ethernet): RJ45-Гнездо
Разъем (напряжение питания IN)	X2 (только для тестирования):

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	133 mA
Рабочее напряжение Ub	12...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Дополнительные интерфейсы	Подсеть 16 (RS485)
Интерфейс 01	Промышленный Ethernet / MODBUS TCP
Скорость передачи данных	10 Мбод 100 Мбод

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS Z-GW-001-IND
Код заказа: BAE00JJ




Material		Mechanical data	
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением	Размеры	107 x 33 x 109 mm
		Снаряженная масса	260.00 g


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings



- 1) Вид в направлении вставки
- 2) Гнездо 5-конт./ функция



- 1) Вид в направлении вставки
- 2) Гнездо RJ45
- 3) Канал Ethernet, СД желтый
- 4) Трафик Ethernet, СД зеленый