


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-370-000-A02
Код заказа: BIS00WN



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Свободная зона вокруг



Basic features

Принцип действия	Антенна
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Разъем	RCA
--------	-----

Electrical data

Коэффициент усиления антенны	-37.8 dBi
Рабочая частота	13,56 МГц
Сопротивление антенны	50 Ohm

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 14443 DIN ISO 15693
--------------------------------------	--------------------------------

Material

Материал корпуса	PA
------------------	----

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-370-000-A02
Код заказа: BIS00WN



Mechanical data

Размеры 500 x 27 x 76 mm

Снаряженная масса 740.00 g
Установка без металла (свободная зона)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Можно использовать только в сочетании с BIS M-62x.