




Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE
---	---------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	13.30 mm
Кабель	ПВХ желтый, 2 m
Количество проводников	6
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 6-конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	ПВХ/ПВХ
Материал накидной гайки	Латунь никелир./Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data


Длина кабеля L	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



I

- Конт. 1: белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: оранжевый
- Конт. 5: черный
- Конт. 6: синий



II

- Конт. 1: белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: оранжевый
- Конт. 5: черный
- Конт. 6: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

