




Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE Ecolab WEEE
---	----------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.20 mm $\pm$ 0.3 mm
Кабель	TPE-V серый, 10 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	7/8\"-Г гнездо, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	1.5 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Operating voltage U _b 3-phase network	277/480V AC $\pm$ 15%
Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PP
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PP
Материал накидной гайки	Высококачественная сталь (1.4404)
Материал оболочки кабеля	TPE-V


Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Remarks

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Без LABS
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



Конт. 1: черный
Конт. 2: синий
Конт. 3: зеленый/желтый
Конт. 4: коричневый
Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

