



#### Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

#### Material

Активная поверхность, материал Сталь  
 Защита поверхности вороненая сталь

#### Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.00 mm  
 Зажимная система Разжимной зажим  
 Использование при наличии планки с упором BNL 5307-160-...  
 BNL 5307-120-...  
 BNL 5304-160-...  
 BNL 5304-120-...

Механические комплектующие  
**BEN 516-14-500**  
Код заказа: BEN001F

Использование при наличии	12 mm
расстояния между точками	16 mm
переключения	
Рабочая поверхность контактов,	500 mm
длина (L)	

# **BALLUFF**

Рабочая поверхность контактов,	10.00 mm
ширина	
Расстояние между ножками	6.00 mm
Форма ножки для	U-образный паз