


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-623-071-A01-03-ST30
Код заказа: BIS00ZE

BALLUFF



1) Антенна, 2) Момент затяжки



Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
Devicenet	СД зеленый/СД красный
RF актив.	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	RCA-Гнездо
Разъем (COM 1)	X1 (DeviceNet): M12x1-Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 2)	X2 (RS232/подача питания): M12x1-Штекер, 8-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Интерфейс 01	DeviceNet
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой

Mechanical data

Размеры	112 x 48 x 164 mm
Снаряженная масса	560.00 g


Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.

Connector Drawings



- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция



- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 8-конт./ функция