




1) Активная поверхность, 2) Корпус



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE
Серия	F01
Чувствительность	регулируется на базовом устройстве

Electrical connection

Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	не применимо
Защита от переплюсовки	не применимо
Разъем	Специальный штекер - специальный штекер

Electrical data

Категория применения	=-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Рабочее напряжение Ub	4...8 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Частота переключения	100 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP60
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Интерфейс	Особый интерфейс
-----------	------------------

Material

Активная поверхность, материал	PUR
Материал корпуса	PC PUR
Материал оболочки	PUR


Mechanical data

Размеры	90 x 16 x 4 mm
Установка	заподлицо к внешней стенке резервуара

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Дальность действия Sn 01	10 mm
Диапазон измерения	2...10 mm
Реальный промежуток срабатывания Sr	10 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	2 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	20 %

Installation remarks



1) Machine GND