

1) Активная поверхность, 2) Корпус, 3) Крышка, 4) Потенциометр, 5) Функциональный СД



#### Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	Электропроводные среды Компенсация налипшей пены и искажений от прилипающих сред
Комплект поставки	Гайка (2 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Серия	M18
Чувствительность	регулируется в зависимости от среды

#### Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переполсовки	да
Количество контактов	3
Разъем	M8x1-Штекер, 3-конт.
С защитой от неправильного подключения	да

#### Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	300 ms
Категория применения	=-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Падение напряжения статич., макс.	1.8 V
Рабочее напряжение Ub	10...35 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетный рабочий ток Ie	300 mA
Частота переключения	2 Гц

#### Environmental conditions

Степень защиты	IP66, IP64 на выходе штекера
Температура окружающей среды	-10...60 °C

#### Functional safety

MTTF (40°C)	239 a
-------------	-------

#### Interface

Переключающий выход	NPN Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

#### Material

Активная поверхность, материал	ПВХ
Материал корпуса	ПВХ
Материал крышки	ПВХ

Емкостные датчики  
BCS M18VVN-NSCFAG-S49G  
Код заказа: BCS008W

# BALLUFF

## Mechanical data

Момент затяжки	1 Нм
Размеры	Ø 18 x 70 mm

Резьба (A)

Типоразмер

Установка

M18x1

M18x1

незаподлицо


## Remarks

Указания для стандартных областей применения в водянистых средах: Датчики Smart Level юстируются на заводе под стандартные области применения. С этой настройкой датчики Smart Level подходят для определения водянистых сред без дополнительной юстировки через стеклянные и пластмассовые стенки. Заводская регулировка может автоматически стеклянные и пластмассовые стенки (от 0,5 до 6 мм) и компенсирует налипание пены, влаги и грязи в широких пределах внутри и снаружи резервуара. Особые области применения: Датчики Smart Level можно использовать также в водянистых средах в прежде не разрешимых и критичных областях, как, например, в случае со стеклянными и пластмассовыми стенками толщиной более 6 мм. Для этого пользователь может изменить заводскую регулировку.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams (Schematic)

