




1) Момент затяжки



Basic features

Исполнение	Промышленная видеокамера
Размер пикселей	3.45 x 3.45 μm
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE FCC E~ WEEE
Сенсорный чип	Sony IMX265
Тип датчика Vision	Цветной кадровый фотозатвор CMOS 1/1.8"
Частота кадров	max. 55 fps
Четкость изображения	3,2 MP (2064 x 1544 пикс.)

Electrical data

Выходной ток, макс.	500 mA
Рабочее напряжение U_b	11...25 VDC
Ток холостого хода I_o , макс., приемник, при U_e	300 mA

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды	0...45 °C
Температура хранения	-20...60 °C

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	нет
Защита от переплюсовки	да
Разъем 1	USB3: MicroB-Гнездо, 9-конт.
Разъем 2	Питание / IO: HIROSE-Штекер, 12-конт.

Functional Characteristics

MTTF (40°C)	11.7 a
ЗУ данных	256 MB
Форматы изображения	BayerRG8
	BayerRG10
	BayerRG12
	BayerRG16
	RGB8Packed
	BGR8Packed
	BGRA8Packed
	BGR10V2Packed
	YUV422Packed
	YUV422_YUYVPacked
	YUV444Packed
	RGB8
	BGR8
	BGRa8
	RGB10p32
	YUV422_8_UYVY
	YUV422_8
	YUV8_UYV
	YUV411_8_UYVYY
	BayerRG12p

Interface

Интерфейс	USB 2.0/3.0
Цифровые входы	2x PNP с гальванической развязкой
Цифровые выходы	4x PNP Замыкающий контакт (NO)

Material

Материал корпуса	Алюминий, окрашенный
------------------	----------------------

Mechanical data


Вес	157 g
Размеры	40 x 37.7 x 40 mm
Разъем для объектива	C-образное крепление

Remarks

В комплект поставки не входят: объектив, фильтр, освещение, соединительный кабель См. www.balluff.com
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



- 1) Вид в направлении вставки
2) Male 12-pin/ Function