




Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Display/Operation

Функциональный индикатор (конт. 2) СИД желтый / СИД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.60 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	5 млн.
Количество контактов	4/4/5
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 03, исполнение	прямой
Разъем 1	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4-конт.
Разъем 2	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4-конт.
Разъем 3	M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Y-образные разветвители
BCC VA04-VA04-M415-T4075-002
Код заказа: BCC0KPM

BALLUFF

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT/PBT/PA
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал стопорных винтов	Сталь/Сталь


Mechanical data

Длина кабеля L	0.20 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
* Типоразмер A по EN 175301-803
Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2
без содержания силикона
Не содержит галогенов
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

