


Basic features

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm ±0.20 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	1 млн.
Количество контактов	8/4/4
Количество проводников	8/8/8
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 03, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., А-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.14 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Y-образные разветвители
BCC M418-M414-M414-U3101-050/002
Код заказа: BCC0KT4

BALLUFF

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-30...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...90 °C
Температура окружающей среды	-30...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR/PUR
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR/PUR/PUR
Материал накидной гайки	Латунь/Латунь/Латунь
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L1	5 m
Длина кабеля L2	0.20 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	2.5 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	3 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	3 m

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



1) Экран на накидную гайку