



1) 基準エッジ, 2) 剥がしプレート付きプランジャー



Basic features

仕様	スプリングコンタクト
動作原理	1-4. スイッチ位置: 機械式
基本標準規格	IEC 60947-5-1
承認/ 適合	CE WEEE

Display/Operation

機能表示灯	1-4. スイッチ位置: なし
-------	-----------------

Electrical connection

接続の種類	1-4. スイッチ位置: ねじ接続
-------	-------------------

Electrical data

スイッチングレート	1-4. スイッチ位置: 300/min
定格動作電圧 U_e	1-4. スイッチ位置: 250 V AC
機械式スイッチング機能	2 回路交換装置 常時開と常時閉 電気絶縁済み 二重切り
消費電流	1-4. スイッチ位置: 6 A

Environmental conditions

保護等級	IP67
周囲温度範囲	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0 : 3000 万回 切替えサイクル
-----------------------	----------------------------

Material

ハウジング材質	アルミニウム, 陽極酸化
ハウジング素材、表面保護	陽極酸化
プランジャ材質	1-4. スイッチ位置: ステンレス (1.4034)
接点材質	1-4. スイッチ位置: 銀、金メッキ

Mechanical data

カム - 基準面の距離	1-4. スイッチ位置: 4.50...5.00 mm
ケーブル取出し口	なし
スイッチエレメント	1-4. スイッチ位置: BSE 30.0
スイッチング位置数	4× E-チゼル
スイッチング動作力	1-4. スイッチ位置: 20 N
プランジャ形状	スイッチ位置1 ~ 4: E-チゼル
寸法	79 x 60 x 63 mm
接近方向	正面または取付け面に対して平行方向
接近速度	1-4. スイッチ位置: 30 m/min
機械的寿命	1-4. スイッチ位置: 3000 万回 スイッチングサイクル
第1スイッチとのプランジャの間隔	12 mm
設置・取付け	垂直

カムスイッチ
BNS 819-B04-E12-61-12-10
オーダー番号: BNS02A2

BALLUFF

Range/Distance

スイッチ位置距離
繰返し精度

12 mm

1-4. スイッチ位置: ± 0.002 mm

Wiring Diagrams

BSE 30.0

