



L = Length

### Basic features

Комплект поставки	прозрачная лампа из PMMA с держателем (1 шт.) Краткое руководство
Краткое описание	Защитный корпус
Применение	для оптоэлектронных защитных световых завес BLG

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K, согласно EN 60529
Температура окружающей среды, макс.	80 °C для очистки горячей водой

### Material

Материал защитного стекла	Policirl PMMA
Материал корпуса	PMMA Высококачественная сталь, Держатель
Материал уплотнительного кольца	Силикон

### Mechanical data

Вес	1.93 kg
Крепление	Винты
Прочность на сжатие, макс.	100 bar
Размеры	Ø 70 x 1278.5 mm

### Remarks

Для передатчика и приемника защитных световых завес следует заказывать по одному защитному корпусу.

Help Views

