

Датчики магнитного поля
BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3
Код заказа: BMF00NH

BALLUFF

Electrical data

Время подавления помех	600 ms
Выходное сопротивление Ra	открытая дрена
Гарантированная напряженность переключающего поля Ha	5.2 kA/m
Емкость нагрузки, макс., при Ue	1.5 µF
Категория применения	=-13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	18 mA
Остаточный ток Ir, макс.	10 µA
Рабочее напряжение Ub	18...30 VDC
Расчетная напряженность переключающего поля Hn	4.8 kA/m
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	50 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 g _n , 11 мс, 3х6 Полусинус, 100 g _n , 2 мс, 3х8000
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 2 мм, 3х30 мин 10...2000 Гц, амплитуда 2 мм pp, 30 g _n , 120 свип-сигналов
Стат. электричество (ESD)	2A (4 кВ)
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...80 °C
Эмиссия	Группа 1, класс A

Remarks

Демпфирующий магнит с осевой магнетизацией
Расчетный рабочий ток Ie при термически связанном монтаже в металл.
Подходит для использования в электромагнитных полях помех AC до 140 мТ / 110 кА/м с частотой 45 - 65 Гц
Подходит для использования в электромагнитных полях помех MFDC до 140 мТ / 110 кА/м
UL-MARKINGS: - For use in NFPA 79 Applications only - Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Functional safety

MTTF (40°C)	420 a
-------------	-------

IO-Link

ID профиля IO-Link	0x0002 SSP1.1 0x4000 Identification and Diagnosis
--------------------	---

Interface

Интерфейс	IO-Link 1.1
Переключающий выход	IO конфигурируемый Замыкающий контакт/ размыкающий контакт (NO/NC)
Скорость передачи данных	38,4 кбод

Material

Активная поверхность, материал	PA 12
Материал корпуса	PA 12
Материал оболочки	TPU, стойкий к сварочным искрам


Mechanical data

Крепление	сверху вставляется в Т- образный паз
Размеры	5 x 6.4 x 34 mm
Типоразмер	Т-образный паз




Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)




Help Views



Датчики магнитного поля
BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3
Код заказа: BMF00NH

BALLUFF



Warning Symbols

