




1) see datasheet

Basic features

Область применения	круговые перемещения
Применение	для магнитно-кодируемой системы измерения перемещений BML BM1
Принцип измерения	абсолютная измерительная система
Серия	DSS
Форма	Магнитный диск

Environmental conditions

Внешние магнитные поля, макс.	30 мТ (нет повреждений)
Внешние магнитные поля, макс., в процессе эксплуатации	1 мТ (не влияет)
Температура окружающей среды	-20...80 °C
Температура хранения	-20...80 °C

Material

Материал	Магнитная резина Высококачественная сталь (1.4021)
----------	--

Remarks

Совместимость с iC-MU


Mechanical data

Вес	17 g
Внутренний диаметр, допуск	H7
Диаметр, дорожка Master	26.08 mm
Диаметр, дорожка Nonius	18.88 mm
Дорожка, количество	2
Кодирование	ABS NON G (Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Полюса, количество	64
Размеры	Ø 30 mm/Ø 10 mm H7 x 6 mm (ODxIDxH)
Типоразмер	Shaft washer
Чип, середина к оси вращения	11.24 mm
Ширина между полюсами	1.28 mm

Range/Distance

Класс точности	250°
----------------	------

Help Views



- 1) Pole width
- 2) Chip center distance axis
- 3) Diameter master track
- 4) Diameter nonius track