

1) Bord de référence, 2) Bague d'étanchéité, 3) Passage de câble, 4) Marq. élément de sortie de sécur.



Basic features

Homologation / conformité	CE CCC WEEE EAC
Interrupteur DIN	DIN 43697
Norme de base	CEI 60947-5-1
Principe actif	1-2. Élément de sortie: mécanique
Version	Sécurité DIN EN 60204-1

Display/Operation

Visualisation d'état	1-2. Élément de sortie: néant
----------------------	-------------------------------

Electrical connection

Type de raccordement	1-2. Élément de sortie: Borne à vis
----------------------	-------------------------------------

Electrical data

Courant permanent	1-2. Élément de sortie: 6 A
Fréquence de manœuvre	1-2. Élément de sortie: 300/min
Tension d'emploi nominale Ue	1-2. Élément de sortie: 250 VAC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0 : 30 MM cycles de commutation BSE 61 : 30 MM cycles de commutation
------------------------------	--

Material

Matériau du boîtier	Aluminium, anodisé
Matériau du boîtier, protection de surface	anodisé
Matériau du contact	1. Élément de sortie: Argent fin 2. Élément de sortie: Argent fin, doré
Matériau du poussoir	1-2. Élément de sortie: Acier inoxydable (1.4034)

Commutateurs à cames
BNS 813-D02-L12-100-10-01
 Symbolisation commerciale: BNS00RJ

BALLUFF

Mechanical data

Bride, passage	2 sorties filetées M25
Dimensions	120 x 70 x 83 mm
Direction d'approche	dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
Distance came - bord de référence	1-2. Élément de sortie: 4.50...5.00 mm
Durée de vie mécanique	1-2. Élément de sortie: 30 MM cycles de commutation
Élément de contact	1. Élément de sortie: BSE 61 2. Élément de sortie: BSE 30.0

Entraxe des poussoirs 1er élément de 30 mm sortie


Force opératoire	1. Élément de sortie: 15 N 2. Élément de sortie: 20 N
Forme de poussoir	1-2. Élément de sortie : roulement
Montage	vertical
Nombre d'éléments de sortie	2x roulement
Vitesse d'approche	1-2. Élément de sortie: 120 m/min

Range/Distance

Entraxe entre contacts	12 mm
Reproductibilité	1-2. Élément de sortie: ±0.01 mm

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

