

1) Reference edge, 2) Mark. Safety switch position, 3) 1st pos.



Basic features

Onay/Uyumluluk	CE WEEE
Temel standart	IEC 60947-5-1
Versiyon	Zorlamalı açılma ile
Çalışma prensibi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik

Display/Operation

Fonksiyon göstergesi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: Yok
----------------------	---------------------------------

Electrical connection

Bağlantı tipi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: Lehimli bağlantı
---------------	---

Electrical data

Anahtarlama oranı	1-4. Anahtarlama pozisyonu: 200/ dakika
Nominal çalışma voltajı Ue	1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Sürekli akım	1-4. Anahtarlama pozisyonu: 5 A

Environmental conditions

IP derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 86: 10 mil. Anahtarlama işlemi BSE 69.1: 10 mil. Anahtarlama işlemi
-----------------------	--

Material

Dış gövde malzeme yüzey koruması	Anodize
Dış gövde malzemesi	Alüminyum, Anodize
Kontakt malzemeleri	1-4. Anahtarlama pozisyonu: Gümüş
Kontakt pim malzemesi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: Paslanmaz çelik (1.4034)

Mechanical Cam Switches
BNS 813-B04-D08-40-60-01
Sipariş Kodu: BNS0573

BALLUFF

Mechanical data

Anahtarlama elemanı	1. Anahtarlama pozisyonu: BSE 86 2-4. Anahtarlama pozisyonu: BSE 69.1
Anahtarlama konum sayısı	4x Chisel
Flanş, üzerinden beslemeli	Yok
Kam - referans kenar mesafesi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: 2.50...2.80 mm
Kontak pim tipi	1-4. Sviç pozisyonu: Chisel
Mekanik ömür beklentisi	1-4. Anahtarlama pozisyonu: 10 milyon anahtarlama işlemi

Montaj

Sviç aktivasyon kuvveti
Yaklaşım hızı

Yaklaşım yönü

Dikey

1-4. Anahtarlama pozisyonu: 8 N
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 20 m/min
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak



Range/Distance

Kopyalanabilirlik

1-4. Anahtarlama pozisyonu: ± 0.02 mm

Wiring Diagrams

BSE 69.1



BSE 86

