



1) Scheibe abnehmbar

Allgemeine Merkmale

Ausführung	Ø 2, Standard
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Lieferumfang	Faseroptik
Referenz-Basisgerät	BFB M18M-011-P-S4

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand Sn	10 mm
Realschaltabstand Sr	10 mm
Reichweite	10 mm

Material

Aktive Fläche, Faseranordnung	segmentiertes Bündel
Fasertypmaterial	Glas
Gehäusematerial	Edelstahl
Mantelmaterial	Stahl nichtrostend

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 8 x 25 mm
Aktive Fläche, Fasern	Bündel Ø 1.7 mm
Anschluss	M18x1
Anschlussart	Adapterkopf, 2.00 m, Stahl nichtrostend
Befestigung	geklemmt
Faser, Biegeradius min.	60 mm
Kabeldurchmesser D	7.00 mm
Kabellänge L	2 m
Lichtleitkabel, Aufbau	Faserbündel in Metallwendel
Länge B min., ohne Biegung	15.00 mm
Zugbelastung max. bei 20 °C	80 N

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20...250 °C
Umgebungstemperatur	-5...55 °C
Anschlussbereich	
Umgebungstemperatur max.	250 °C statisch, 170 °C dynamisch

Zusatztext

Zubehör separat bestellen.

Lichtleitkabel so verlegen, dass keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsionskräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann den Schaltabstand beeinflussen.

Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, axiale Annäherung.

Opto Symbols

