



Basic features

Certificação/conformidade	CE EAC WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Princípio de funcionamento	Sensor indutivo

Display/Operation

indicador de funcionamento	sim
indicação da tensão de serviço	não

Electrical connection

Comprimento do cabo L	2 m
Diâmetro do cabo D	5.10 mm
Número de condutores	3
Protegido contra a possibilidade de inversão	sim
Protegido contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra curto-circuito	sim
Seção transversal do condutor	0.34 mm ²
Tipo de ligação	Cable, 2.00 m, PVC

Electrical data

Capacidade de carga máx. em U _e	1 µF
Categoria de aplicação	CC-13
Classe de proteção	II
Corrente de curto-circuito para dimensionamento	100 A
Corrente em vazio I _o máx., atenuada	32 mA
Corrente em vazio I _o máx., não atenuada	20 mA
Corrente operacional de dimensionamento I _e	200 mA
Corrente residual I _r , máx.	80 µA
Frequência de comutação	400 Hz
Menor corrente operacional I _m	0 mA
Ondulação residual máx. (% de U _e)	15 %
Queda de tensão estática, máx.	2.5 V
Resistência de saída R _a	1,8 kOhm + D + LED/4,7 kOhm + D
Retardo da prontidão t _v , máx.	10 ms
Tensão de isolamento para dimensionamento U _i	250 V AC
Tensão de serviço U _B	10...30 VDC
Tensão de serviço para dimensionamento U _e CC	24 V

Environmental conditions

Classe de proteção	IP68
EN 60068-2-27, choque	Meio seno, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibração	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Grau de sujeira	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Sensores indutivos
BES 516-122-BO-C-02/BR
Código de pedido: BES04HK

BALLUFF

Interface

Saída de comutação	NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
--------------------	--

Material

Material da capa	PVC
Material do invólucro	Latão, niquelado
Superfície ativa, material	PA 12

Mechanical data

Comprimento de fixação	35.50 mm
Dimensão construtiva	M12x1
Dimensões	Ø 12 x 60 mm
Instalação	não faceado
Torque de aperto	20 Nm

Range/Distance

Desvio de temperatura, máx. (% de Sr)	10 %
Distância de comutação nominal Sn	4 mm
Distância de comutação segura Sa	3.2 mm
Distância de sensoriamento real Sr	4 mm
Distância real de comutação Sr, tolerância	±10 %
Histerese H máx. (% de Sr)	15.0 %
Precisão de repetibilidade, máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

Após eliminar a sobrecarga, o sensor está novamente apto para o funcionamento.

Wiring Diagrams (Schematic)

